



# MASTERColour CDM-T Elite

## MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade da 35 W e 70 W è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici.
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	G12 [G12]	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Lunghezza arco O (Nom)	4,8 mm
Vita al 50% di guasti (Nom)	20.000 ore	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Consumo energetico	39,1 W
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	85 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	85 V
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,435	<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,395	Dimmerabile	No
Temperatura del colore correlata	3000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	98 lm/W		

# MASTERC colour CDM-T Elite

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T19 [T 19 mm]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12


Full EOC	871869648451700
Descrizione codice locale	CDMTE35930NE
Codice d'ordine	48451700
Codice materiale (12NC)	928185205129
Codice locale	CDMTE35930NE
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696484517
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696484524

## Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

