



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

Одноцокольная, высокоэффективная, обладающая длительным сроком службы металлогалогенная лампа с керамической горелкой, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт и 70 Вт можно использовать с электромагнитным ПРА.
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G12
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [CCT of 3000K]
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,435
Координата цветности Y (ном.)	0,396
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	103 лм/Вт


Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Длина дуги, О (ном.)	7,15 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	73,2 Вт
Напряжение (ном.)	85 Вт
Напряжение (ном.)	85 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

MASTERC colour CDM-T Elite

Форма колбы	T19
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	6,6 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	80 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12
Полное название продукта	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12


Полный код продукта	871869648455500
Код заказа	928185305129
Материал № (12NC)	928185305129
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696484555
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696484562

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite


Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

