



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré bílé zářivé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Pro světelné zdroje 50 W používejte pouze elektronické předřadníky Philips
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	
Patice krytky	GU6.5	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Referenční měření toku	Sphere	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	102 lm/W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20 000 h	Index podání barev (CRI)	90
Světelně technické		Délka oblouku O (jmen.)	4,7 mm
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Provozní a elektrické	
Světelný tok	3 950 lm	Spotřeba energie	39,1 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Napětí (jmen.)	87 V
Napětí (jmen.)	87 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T13.3 [T 13,3 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1519237



Označení a balení	
Objednací název produktu	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Full EOC	871829115382500
Objednací kód	15382500
Číslo materiálu (12NC)	928187405130
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291153825
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291153832

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Životnost



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

