



MASTERCoulour CDM-Tm Elite Mini

MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta, con terminal simple y de tamaño muy pequeño que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
- Para uso de 50 W únicamente con control electrónico Philips
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU6.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	3.950 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,398

Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	102 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	90
Longitud de arco O (nominal)	4,7 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Voltaje (nominal)	87 V
Voltaje (nominal)	87 V

MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T13.3 [T 13.3mm]


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4,7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4,7 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	1519237

Información del producto




Nombre del producto del pedido	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Nombre del producto completo	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Full EOC	871829115382500
Código del pedido	928187405130
N.º de material (12NC)	928187405130
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291153825
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718291153832

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

