



MASTERCoulour CDM-Tm Elite Mini

MASTERCoulour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación. Genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU6.5 [GU6.5]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Fallos vida útil hasta 5% (nom.)	12000 h
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	14000 h
Fallos vida útil hasta 20% (nom.)	16000 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	20000 h
Código Ansi para HID	C130/E
Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT de 3000 K]
Flujo lumínico (nominal) (mín.)	3600 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	4000 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Flujo lumínico durante 1.000 horas (nom.)	95 %
Flujo lumínico 12.000 horas (máx.)	80 %
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	93 %
Flujo lumínico 4.000 horas (nom.)	90 %
Coordenada X de cromacidad (nom.)	0,435
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	0,396

Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	102 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (mín)	87
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	90

Operativos y eléctricos

Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Calentamiento de corriente de lámpara (máx.)	1 A
Tiempo de reencendido (mín.) (máx.)	15 min
Tiempo de encendido (máx.)	30 s
Voltaje (máx)	95 V
Voltaje (mín.)	79 V
Voltaje (nom.)	87 V

Controles y regulación

Regulable	No
Tiempo de encendido 90% (máx.)	3 min

MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Clara
-----------------------	-------

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	43 kWh

UV

PET (NIOSH) (mín.)	8 h/500lx
Factor de daños D/fc (máx.)	0,4

Requisitos de diseño de luminaria


Temperatura de lámpara (máx.)	450 °C
Temperatura de base de casquillo (máx.)	250 °C

Datos de producto

Código de producto completo	871829115382500
Nombre de producto del pedido	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
EAN/UPC - Producto	8718291153825
Código de pedido	15382500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	928187405130
Peso neto (pieza)	0,008 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H-GU6.5-13.3/52

Advertencias y seguridad



Plano de dimensiones



CDM-Tm 35W/930 GU6.5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm



Datos fotométricos



LDPO_CDM-Tm_35W_930_GU65-Spectral power distribution Colour

MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

Vida útil



LDLM_CDM-Tm_0001-Lumen maintenance diagram

