



# MASTERCOLOUR CDM-Tm Elite Mini

## MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladinglamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Gebruik voor 50 W alleen elektronische VSA's van Philips
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	
Lampvoet	GU6.5	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	102 lm/W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (CRI)	90
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr	Booglengte O (nom.)	4,7 mm
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	39,1 W
Lichtstroom	3.950 lm	Spanning (nom.)	87 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Spanning (nom.)	87 V
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398		

# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13,3


## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	1519237

## Productgegevens




Productnaam voor bestelling	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Volledige productnaam	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Full EOC	871829115382500
Bestelcode	8718291153825
Materiaalnr. (12NC)	928187405130
Lokale code	CDMTMELITE35930
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291153825
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291153832

## Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

