



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Svært liten, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- For 50 W skal det bare bruke elektronisk utstyr fra Philips
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU6.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]
Lysytelse	3 950 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K


Lysutbytte (vurdert) (Nom)	102 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Buelengde O (nom.)	4,7 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39,1 W
Spennning (nom.)	87 V
Spennning (nom.)	87 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T13,3
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	1519237
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT



Fullstendig produktnavn	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Full EOC	871829115382500
Lokal kodebeskrivelse	3815200
Bestillingskode	928187405130
Materialenr. (12NC)	928187405130
Lokal bestillingskode	3815200
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291153825
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291153832

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

