



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Συμπαγής λαμπτήρας μετάλλου αλογονιδίου κεραμικής αποφόρτισης μονού άκρου με εξαιρετικά υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμμα	G8.5	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,434
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Όποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,398
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	20.000 h	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	107 lm/W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]	Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	7,15 mm
Φωτεινή ροή	7.800 lm	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Κατανάλωση ενέργειας	73,2 W
		Τάση (ονομ.)	85 V


MASTERCoulour CDM-TC Elite

Τάση (ονομ.)	85 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T14
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	6,6 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	6,6 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	74 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473265

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERCoulour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Full EOC	872790091153400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDM-TC70W/930EL
Κωδικός παραγωγίας	91153400
Αρ. υλικού (12NC)	928189505131
Τοπικός κωδικός	CDM-TC70W/930EL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900911534
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900911541

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

