



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Миниатюрная и очень эффективная разрядная лампа отражающего типа с металлокерамической горелкой, обеспечивающая живой белый свет при высоком коэффициенте цветопередачи

Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭПРА
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX10 [GX10]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Цикл переключения	1 350
Исходное измерение потока	Narrow Cone
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	10 °
Светоотдача	880 лм
Сила света (ном.)	14 500 cd
Координата цветности X (ном.)	0,434
Координата цветности Y (ном.)	0,398
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	49 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	84


Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	880 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	20,1 Вт
Время прогрева до 60 % света	120 с
Напряжение (ном.)	95 В
Напряжение (ном.)	95 В
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G

MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

Содержание ртути (Hg) (макс.)	3,5 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	21 kWh
Регистрационный номер EPREL	473266
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Полное название продукта	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D


Полный код продукта	871829120274500
Код заказа	928191005331
Материал № (12NC)	928191005331
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291202745
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291202752

Чертеж размеров




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

Срок службы



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

