



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	GX10		84
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	1.350	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	900 lm
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Consumo energetico	20,1W
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	95 V
Angolo del fascio (Nom)	25 °	Tensione (Nom)	95 V
Flusso luminoso	900 lm	<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Intensità luminosa (Nom)	4.000 cd	Dimmerabile	No
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398		
Temperatura del colore correlata	3000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	50 lm/W		

# MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

## Meccanica e corpo

Forma lampadina	MR16
-----------------	------

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3,5 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh
Numero di registrazione EPREL	473267

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
----------------------	---



Nome completo prodotto	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
Full EOC	871829120301800
Descrizione codice locale	CDMRM2025
Codice d'ordine	20301800
Codice materiale (12NC)	928191105331
Codice locale	CDMRM2025
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291203018
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291203025

## Disegno tecnico



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D


Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

# MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

## Durata



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

