

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Mini méretű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléses reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX10
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Kapcsolási ciklus	1 350
Fényárammérési referencia	Narrow Cone
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	40 fok
Fényáram	860 lm
Fényerősség (névleges)	1 750 cd
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	50 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	84
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	860 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	20,1 W
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	95 V
Feszültség (névleges)	95 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	21 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473268

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D


Teljes terméknév	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Full EOC	871829120303200
Rendelési kód	20303200
Cikkszám (12NC)	928191205331
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291203032
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291203049

Méretezett rajza




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.