



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 11 R 1CT/8

MSD- Platinum-ljuskällor öppnar upp nya nivåer av kreativ frihet inom underhållningsbelysning med kraftfullt, kompakt och intensivt ljus. Dess kompakta lättviktsdesign ger dig friheten att skapa mindre och lättare armaturer för användning överallt på scenen. Den korta ljusbågen, höga färgtemperaturen och innovativa reflektorn producerar en gnistrande stråle med hög ljusintensitet för enastående färgåtergivning. Ljuskällorna erbjuder även lång och pålitlig livslängd, högt ljusutbyte och kort ersättningstid för att ytterligare underlätta den intensiva kreativa upplevelsen.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	- [-]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	2
Ljusflöde	12 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,300
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,305
Korrelerad färgtemperatur (nom)	7800 K
Färgåtergivningsindex	-


Båglängd O (Nom)	1,0 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	250 W
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSD Platinum 11 R 1CT/8
Fullständigt produktnamn	MSD Platinum 11 R 1CT/8
Full EOC	871869653976700

MSD Platinum (Touring/Stage)

Beställningsnummer	53976700
Materialnummer (12NC)	928191705314
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696539767


Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8718696539774

Måttskiss



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 11 R 1CT/8

