



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

Kompakt, egyvégű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kislüléses lámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	G8.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	942 [CCT of 4200K]
Fényáram	3 800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,371
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,366

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	97 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	90
O ívhossz (névl.)	5,2 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	39,1 W
Feszültség (névleges)	91 V
Feszültség (névleges)	91 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

MASTERC colour CDM-TC Elite


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T14 [T 14 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	F
Higanytartalom (Hg) (maximum)	4,9 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,9 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473274
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

MASTERC colour CDM-TC Elite

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

