

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Jednopaticová kompaktní keramická metal-halogenidová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G8.5 [G8.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Kód ANSI, HID	-

Light Technical	
Kód barvy	942 [CCT: 4200 K]
Světelný tok (jmen.) (min.)	6700 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	7450 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	80 %
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	81 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	85 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,365
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,363
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	102 lm/W
Index barevného podání (min.)	89
Index barevného podání (jmen.)	92

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	94 V
Napětí (min.)	82 V
Napětí (jmen.)	88 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čírá

MASTERColour CDM-TC Elite

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.) 8 h/500lx	
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,4

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	500 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	300 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871829116368800
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
EAN/UPC – výrobek	8718291163688
Objednávací kód	16368800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928193905131
Celková hmotnost (kus)	0,009 kg
ILCOS Code	MT/UB-70/942-H-G8.5-17/85

Varování a bezpečnost



Rozměrové výkresy

D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



CDM-TC Elite 70W/942 G8.5

Fotometrické údaje



MASTERCcolour CDM-TC Elite

Životnost



LDLM_CDMTC-E_0007-Lumen maintenance diagram

