

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR GoldTM 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX28 [PGJX28]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	28 000 лм
Координата цветности X (ном.)	310
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	65 лм/Вт

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Коэффициент цветопередачи (CRI)	60
Длина дуги, O (ном.)	3,0 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	400 Вт
Ток лампы (ном.)	7,2 А


Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16
Полное название продукта	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16
Полный код продукта	871829115828800
Код заказа	928194005114
Материал № (12NC)	928194005114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291158288
Нумератор — упаковок на внешний короб	16
EAN/UPC — короб	8718291158295

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	23,2 мм	3,0 мм	55 мм	57 мм	56 мм	111 мм	36,5 мм	36 мм	35,3 мм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.