



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)		3,5 mm
Sockel	PGJX28			
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)	Energieverbrauch	700 W	
		Lampenstrom (Nom)	10,8 A	
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen		
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja	
Lichtstrom	49.000 lm	Produktdaten		
Farbkoordinate X (Nom)	289	Bestell-Produktname	MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16	
Farbkoordinate Y (nom.)	308	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K	Gesamt-Produktcode	871829114103700	
Nennlichtausbeute (nom.)	70 lm/W			
Farbwiedergabeindex (CRI)	72			

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Bestellcode	14103700
Material-Nr. (12NC)	928194105114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291141037

Zähler - Pakete pro Außenkarton	16
EAN Umverpackung	8718291141044

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

