MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Lâmpada reflectora mini de descarga de haleto metálico em cerâmica com eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada composição de cores

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX10
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	1.350
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	10 °
Fluxo Luminoso	2.100 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	17.500 cd
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	60 lm/W
Color rendering index (CRI)	90
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	80 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	2.100 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	39,1 W
Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	87 V
Tensão (Nom.)	87 V

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	MR16

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4,7 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh
Número de registo EPREL	473276

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
Nome do produto completo	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Código do produto completo	871829116296400
Código de encomenda	16296400
N.º material (12NC)	928194605330
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291162964
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8718291162971

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Vida útil





Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.