



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Svært liten keramisk damputladningslampe (reflektor) med høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger
- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, luften ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	GX10	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	90
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	80 %
Brytersyklus	1 350		2 150 lm
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone		
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]	Effektforbruk	39,1 W
Spredningsvinkel (nom.)	25 grad(er)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Lysytelse	2 150 lm	Spennings (nom.)	87 V
Lysintensitet (nom.)	7 600 cd	Spennings (nom.)	87 V
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434		
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398		
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	60 lm/W	Kontroller og dimming	
		Kan dimmes	Nei


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473277
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Målskisse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Fullstendig produktnavn	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Full EOC	871829116300800
Lokal kodebeskrivelse	3815221
Bestillingskode	928194705330
Materialenr. (12NC)	928194705330
Lokal bestillingskode	3815221
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291163008
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291163015


Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10
MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

