



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Mini méretű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisülékes reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX10
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Kapcsolási ciklus	1 350
Fényárammérés referencia	Narrow Cone
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	930 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	40 fok
Fényáram	2 150 lm
Fényerősség (névleges)	3 600 cd
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K


Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	80 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	2 150 lm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	39,1 W
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	87 V
Feszültség (névleges)	87 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	4,7 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473278
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D



Teljes terméknev	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Full EOC	871829116306000
Rendelési kód	16306000
Cikkszám (12NC)	928194805330
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291163060
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291163077

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10
MR16 40D

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

