



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Lâmpada reflectora mini de descarga de haleto metálico em cerâmica com eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada composição de cores

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)


Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	GX10		90
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	80 %
Ciclo de comutação	1.350	Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	2.150 lm
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h	Consumo de Energia	39,1 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Código da cor	930 [CCT of 3000K]	Tensão (Nom.)	87 V
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °	Tensão (Nom.)	87 V
Fluxo Luminoso	2.150 lm	Controlos e regulação	
Intensidade luminosa (Nom.)	3.600 cd	Regulável	Não
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398	Formato da lâmpada	MR16
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	61 lm/W		


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4,7 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh
Número de registo EPREL	473278
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Nome do produto completo	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Código do produto completo	871829116306000
Código de encomenda	16306000
N.º material (12NC)	928194805330
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291163060
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291163077

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

