



Eco passport

MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1



Energía

- Power (Rated) (Nom) : 2095.0 W
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.) : 108 lm/W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL) : A+
- Regulable : No



Sustancias

- Contenido de mercurio (Hg) (nom.) : 215 mg



Duración

- Fallos vida útil hasta 10% (nom.) : 2300 h
- Fallos vida útil hasta 20% (nom.) : 3000 h
- Fallos vida útil hasta 5% (nom.) : 1700 h
- Fallos vida útil hasta 50% (nom.) : 5000 h