



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Компактные кварцевые двухцокольные металлогалогенные лампы с двойной запрессовкой вводов

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	X830R
Рабочее положение	P15 [Параллельное +/- 15° или горизонтальное (HOR)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	5 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	956 [CCT of 5600K]
Обозначение цвета	Дневной свет
Координата цветности X (ном.)	330
Координата цветности Y (ном.)	366
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	108 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	81
Длина дуги, O (ном.)	25 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	2 095,0 В
Напряжение (ном.)	205 Вт
Напряжение (ном.)	205 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	TD40

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	215 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2305 kWh


MASTER MHN-SA

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Полное название продукта	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Полный код продукта	871829124183600
Код заказа	928195105129


Материал № (12NC)	928195105129
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291548423
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291241836

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 мм	25 мм	34 мм	226 мм	369 мм



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

MASTER MHN-SA

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

