



Eco passport

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D



Energia

- Teljesítmény (névleges) (névleges) : 39 W
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges) : 46 lm/W
- Energiatakarékossági címke (EEL) : A
- Szabályozható fényerő : srsz



Anyagok

- Higanytartalom (Hg) (névleges) : 4,7 mg



Életre szóló

- Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges) : 5500 h
- Élettartam a 20%-os meghibásodási arányig (névleges) : 10500 h
- Élettartam az 5%-os meghibásodási arányig (névleges) : 8000 h
- Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges) : 12000 h

A termékek környezeti jellemzőinek áttekintése

A Philipsnél arra törekszünk, hogy innovációink által a világ egészségesebbé és fenntarthatóbbá váljon. A fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseinket globális szinten elismerik, és azt tükrözi például a folyamatos vezető globális besorolásunk az olyan rangsorokon, mint például a Dow Jones fenntarthatósági index (Dow Jones Sustainability Index) és a Carbon Disclosure Project (Szén-dioxid kibocsátás közzétételi projekt). A környezetbarát tervezési folyamatunk során az energiára, a tömegre, az újrahasznosításra, a csomagolásra, az anyagokra és a megbízhatóságra összpontosítunk, hogy lássuk, illetve még tovább javítsuk a termékeink környezeti teljesítményét.

PHILIPS

2018, július 11
az adatok változhatnak
Rendelési kód : 68944700