



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

En la MASTERColour CDM-R111 Elite se junta el aspecto actual de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm con la larga vida útil, alta eficiencia energética y la brillante luz blanca de la MASTERColour CDM.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GX8.5 [GX8.5]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Fallos vida útil hasta 5% (nom.)	8000 h
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	5500 h
Fallos vida útil hasta 20% (nom.)	10500 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	12000 h
Código Ansi para HID	C130/O
Ciclo de conmutación	1050X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	24 °
Ángulo de haz técnico	23 °
Ángulo de haz técnico	28 °
Ángulo de haz técnico	18 °
Intensidad luminosa (mín.)	6500 cd
Intensidad luminosa (nom.)	8500 cd
Descripción del haz	Haz Intensivo
Designación de color	Blanco cálido (WW)

Flujo lumínico 12.000 horas (máx.)	70 %
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	90 %
Flujo lumínico 4.000 horas (nom.)	85 %
Media de lúmenes de diseño	1500 lm
Coordenada X de cromacidad (nom.)	0,432
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	0,392
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	46 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (mín)	87
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	90
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1750 lm

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Corriente de lámpara (EM) (nom.)	0,440 A
Tiempo de reencendido (mín.) (máx.)	15 min
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	120 s
Tiempo de encendido (máx.)	30 s

MASTERCoulor CDM-R111 Elite


Voltaje (máx.)	97 V
Voltaje (mín.)	81 V
Voltaje (nom.)	89 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Tiempo de encendido 90% (máx.)	3 min
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Reflector
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	43 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871829168944700
Nombre de producto del pedido	MASTERCoulor CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
EAN/UPC - Producto	8718291689447
Código de pedido	68944700
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	928195405330
Peso neto (pieza)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H- GX8.5-111/88/24

Advertencias y seguridad



Plano de dimensiones



CDM-R111 Elite 35W/930 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERCoulor CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Datos fotométricos



LDPO_CDMR111E_0001-Spectral power distribution Colour

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

