



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite сочетает в себе актуальный дизайн 111 мм галогенной лампы с алюминиевым отражателем и долгий срок службы, высокую энергоэффективность и яркий белый свет MASTERCcolour CDM.

Предупреждение и условия безопасности

- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт/930 можно использовать с ЭМ-ПРА.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX8.5
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Цикл переключения	1 050
Исходное измерение потока	Narrow Cone
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	40 °
Светоотдача	1 750 лм
Сила света (ном.)	4 500 cd
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,434
Координата цветности Y (ном.)	0,398
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	46 лм/Вт

Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	1 750 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	39,1 В
Время прогрева до 60 % света	120 с
Напряжение (ном.)	89 Вт
Напряжение (ном.)	89 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Отражатель
Форма колбы	R111

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	4,7 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	40 kWh
Регистрационный номер EPREL	473281

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Полное название продукта	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D



Полный код продукта	871829168952200
Код заказа	928195505330
Материал № (12NC)	928195505330
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291689522
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718291689539

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 мм	95 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

