



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

A MASTERColour CDM-R111 Elite egyesíti a 111 mm-es alumíniumtűkrös halogénlámpák divatos kinézetét a MASTERColour CDM hosszú élettartamával, kiváló energiatakarékosságával és tiszta fehér fényével.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/930-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

| Általános információ                                  |  |
|---|--|
| Fejelés - foglalat                                    | GX8.5  |
| Működési helyzet                                      | UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)] |
| Kapcsolási ciklus                                     | 1 050  |
| Fényárammérési referencia                             | Narrow Cone                                  |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 12 000 h                                     |
| Technikai adatok                                      |  |
| Színkód   | 930 [CCT of 3000K]                           |
| Sugárzási szög (névleges)                             | 10 fok                                       |
| Fényáram  | 2 805 lm                                     |

| Fényerősség (névleges)   | 45 000 cd        |
|--|------------------|
| Színmegjelölés   | Meleg fehér (WW) |
| Színérték X koordinátája (névleges)                              | 0,434            |
| Színérték Y koordinátája (névleges)                              | 0,398            |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)                                | 3000 K           |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)                            | 40 lm/W          |
| Színvisszaadási index (CRI)                                      | 92               |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %             |
| Fényáram 90°-os kúpban (névleges)                                | 2 805 lm         |
| Működtetés és elektronika  |                  |
| Teljesítményfelvétel   | 73,2 W           |

# MASTERC colour CDM-R111 Elite

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | 120 s |
| Feszültség (névleges)           | 89 V  |
| Feszültség (névleges)           | 89 V  |

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

|               |     |
|---------------|-----|
| Szabályozható | Nem |
|---------------|-----|

## Mechanika és tokozás

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Fényforrás kialakítása | Reflektorlámpa  |
| Fényforrásbúra formája | R111 [R 111 mm] |

## Tanúsítvány és alkalmazási területek


|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Energhatékonyági osztály       | G      |
| Higanytartalom (Hg) (maximum)  | 6,6 mg |
| Higanytartalom (Hg) (névleges) | 6,6 mg |
| Energhafogyasztás kWh/1000 óra | 74 kWh |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| EPREL-regisztrációs szám | 473282 |
|--------------------------|--------|

## Termékadatok



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| A termék megrendelési neve          | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D                       |
| Teljes terméknev                    | MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D |
| Full EOC                            | 871829168962100  |
| Rendelési kód                       | 68962100   |
| Cikkszám (12NC)                     | 928195605330   |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1  |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718291689621  |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6  |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718291689638  |

## Méretezett rajza



| Product                                  | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D | 111 mm  | 95 mm   |

## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

