

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (empfohlen HID-AV und HID-PV)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35W/930 erlaubt

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX8.5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.050
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstrom	3.550 lm
Lichtstärke (Nom)	8.500 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	50 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	3.550 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73,2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	89 V
Spannung (Nom)	89 V

MASTERColour CDM-R111 Elite


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Reflektor
Kolbenform	R111

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473284


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Gesamt-Produktcode	871829168978200
Bestellcode	68978200
Material-Nr. (12NC)	928195805330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291689782
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291689799

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Mai 20 - Änderungen vorbehalten