



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

A MASTERColour CDM-R111 Elite egyesíti a 111 mm-es alumíniumtűkrös halogénlámpák divatos kinézetét a MASTERColour CDM hosszú élettartamával, kiváló energiatakarékosságával és tiszta fehér fényével.

Figyelmeztetések és biztonság

- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/930-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.
- Nagyon valószínű, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ			
Fejelés - foglalat	GX8.5	Fényerősség (névleges)	8 500 cd
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]	Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Kapcsolási ciklus	1 050	Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Fényárammérés referencia	Narrow Cone	Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	12 000 h	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Technikai adatok		Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	50 lm/W
Színkód	930 [CCT of 3000K]	Színvisszaadási index (CRI)	92
Sugárzási szög (névleges)	40 fok	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram	3 550 lm	Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	3 550 lm
		Működtetés és elektronika	
		Teljesítményfelvétel	73,2 W

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	89 V
Feszültség (névleges)	89 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Reflektorlámpa
Fényforrásbúra formája	R111 [R 111 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energhatékonyági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	6,6 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,6 mg
Energhafogyasztás kWh/1000 óra	74 kWh

EPREL-regisztrációs szám	473284
--------------------------	--------

Termékkadatok


A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Teljes terméknev	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Full EOC	871829168978200
Rendelési kód	68978200
Cikkszám (12NC)	928195805330
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291689782
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291689799

Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

