



# MASTERColour CDM-R111 Elite

## MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite сочетает в себе актуальный дизайн 111 мм галогенной лампы с алюминиевым отражателем и долгий срок службы, высокую энергоэффективность и яркий белый свет MASTERColour CDM.

### Предупреждение и условия безопасности

- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт/930 можно использовать с ЭМ-ПРА.

### Данные о продукции

| Общая информация                            |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Цоколь                                      | GX8.5                                   |
| Рабочее положение                           | UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)] |
| Цикл переключения                           | 1 050                                   |
| Исходное измерение потока                   | Narrow Cone                             |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.)          | 12 000 часов                            |
| Технические характеристики освещения        |                                         |
| Код цвета                                   | 930 [CCT of 3000K]                      |
| Угол пучка света (ном.)                     | 40 °                                    |
| Светоотдача                                 | 3 550 лм                                |
| Сила света (ном.)                           | 8 500 cd                                |
| Обозначение цвета                           | Теплый белый (WW)                       |
| Координата цветности X (ном.)               | 0,434                                   |
| Координата цветности Y (ном.)               | 0,398                                   |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3000 K                                  |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 50 лм/Вт                                |

| Коэффициент цветопередачи (CRI)                                        | 92         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.) | 70 %       |
| Светоотдача в 90° конусе (номинальная)                                 | 3 550 лм   |
| Эксплуатационные и электрические характеристики                        |            |
| Энергопотребление                                                      | 73,2 Вт    |
| Время прогрева до 60 % света                                           | 120 с      |
| Напряжение (ном.)                                                      | 89 В       |
| Напряжение (ном.)                                                      | 89 В       |
| Системы управления и регулировка яркости света                         |            |
| Возможность диммирования                                               | Нет        |
| Механические компоненты и корпус                                       |            |
| Финишная обработка колбы                                               | Отражатель |
| Форма колбы                                                            | P111       |

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Соответствие требованиям и область применения


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Класс энергоэффективности        | G      |
| Содержание ртути (Hg) (макс.)    | 6,6 mg |
| Содержание ртути (Hg) (ном.)     | 6,6 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 74 kWh |
| Регистрационный номер EPREL      | 473284 |

Данные об изделии

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта для заказа | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930<br>GX8.5 40D |
| Полное название продукта     | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930<br>GX8.5 40D |


|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Полный код продукта                   | 871829168978200 |
| Код заказа                            | 928195805330    |
| Материал № (12NC)                     | 928195805330    |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1               |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718291689782   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 6               |
| EAN/UPC — короб                       | 8718291689799   |

Чертеж размеров




| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D | 111 mm  | 95 mm   |

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

## MASTERColour CDM-R111 Elite

