



# Horticultura

## MASTER GreenPower Plus 1000W EL/5X6CT

High Pressure Sodium lamp with clear outer bulb, optimized growthlight output and maintenance

### Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                  |
|--|----------------------------------|
| Casquilho                                | K12X30S [K12x30s]                |
| Posição de funcionamento                 | P [Paralelo ou Horizontal (HOR)] |
| Dados técnicos de luz                    |                                  |
| Código da cor                            | 220 [CCT of 2000K]               |
| Coordenada de cromaticidade X (Nom.)     | 0,529                            |
| Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)     | 0,416                            |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 2000 K                           |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 141 lm/W                         |
| Color rendering index (CRI)              | 38                               |
| Comprimento do arco O (nom.)             | 147 mm                           |
| Dados elétricos e de operação            |                                  |
| Consumo de energia                       | 1.000 W                          |
| Tensão (Nom.)                            | 250 V                            |
| Tensão (Nom.)                            | 250 V                            |


| Controles e dimerização            |   |
|------------------------------------|---|
| Regulável                          | Sim                                       |
| Dados mecânicos e de compartimento |   |
| Acabamento de lâmpada              | Claro                                     |
| Forma da lâmpada                   | T40 [T 40 mm]                             |
| Aprovação e aplicação              |   |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)   | 42,0 mg                                   |
| Consumo de energia kWh/1000 h      | 1116 kWh                                  |
| Dados do produto                   |   |
| Nome de produto da encomenda       | MASTER GreenPower Plus 1000W EL/<br>5X6CT |
| Nome do produto completo           | MASTER GreenPower Plus 1000W EL/<br>5X6CT |
| Full EOC                           | 872790093301700                           |
| Descrição do código local          | MASTER GreenPower Plus 1000W EL/<br>5X6CT |
| Código de encomenda                | 928196305116                              |

# Horticultura

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nº do material (12NC)                | 928196305116    |
| Código local                         | GREENPOWER1000W |
| Numerador — Quantidade por embalagem | 1               |
| EAN/UPC - produto/caixa              | 8727900933017   |


|   |               |
|---|---------------|
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 30            |
| EAN/UPC - caixa                         | 8727900933031 |

## Desenho dimensional




| Product                               | D (max) | O      | C (max) | A      |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| MASTER GreenPower Plus 1000W EL/5X6CT | 33,5 mm | 147 mm | 394 mm  | 325 mm |

## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower Plus 1000W EL/5X6CT

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower Plus 1000W EL/5X6CT

