



Eco Passport

MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO



Энергопотребление

- Power (Rated) (Nom) : 2070.0 W
- Эффективность освещения (ном.) (мин.) : 108 lm/W
- Метка энергоэффективности (EEL) : A+
- Возможность изменения яркости света : Нет



Вещества

- Содержание ртути (Hg) (ном.) : 215 mg



Срок службы

- Срок службы до 10 % отказов (ном.) : 2300 h
- Срок службы до 20 % отказов (ном.) : 3000 h
- Срок службы до 5 % отказов (ном.) : 1700 h
- Срок службы до 50 % отказов (ном.) : 4500 h

Обзор экологических характеристик наших продуктов

Компания Philips стремится посредством инноваций сделать мир лучше и устойчивее. Наши инициативы в области экологии признаны во всем мире и находят свое отражение, например, в том, что мы уже долгое время занимаем ведущие позиции в мировых рейтингах, таких как мировой индекс устойчивости Доу-Джонса и Проект по повышению качества отчетности по выбросам углекислого газа. Работая над созданием экодизайна, мы стремимся улучшить экологические характеристики наших продуктов и особое внимание уделяем таким аспектам, как энергопотребление, вес, переработка, упаковка, используемые вещества и надежность.

PHILIPS

2019, Февраль 4

Данные для изменения

Код заказа : 928196805130