



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 17 RA 1CT/8

MSD- Platinum-ljuskällor öppnar upp nya nivåer av kreativ frihet inom underhållningsbelysning med kraftfullt, kompakt och intensivt ljus. Dess kompakta lättviktsdesign ger dig friheten att skapa mindre och lättare armaturer för användning överallt på scenen. Den korta ljusbågen, höga färgtemperaturen och innovativa reflektorn producerar en gnistrande stråle med hög ljusintensitet för enastående färgåtergivning. Ljuskällorna erbjuder även lång och pålitlig livslängd, högt ljusutbyte och kort ersättningstid för att ytterligare underlätta den intensiva kreativa upplevelsen.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	-
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	1 500 h
Ljusteknik	
Färgkod	2
Ljusflöde	15 250 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	307
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	316
Korrelerad färgtemperatur (nom)	7000 K
Färgåtergivningsindex	85


Båglängd O (Nom)	1,0 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	350,0 W
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSD Platinum 17 RA 1CT/8
Fullständigt produktnamn	MSD Platinum 17 RA 1CT/8
Full EOC	871829176779400

MSD Platinum (Touring/Stage)

Beställningsnummer	928197305314
Materialnummer (12NC)	928197305314
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291767794


Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8718291767800

Måttskiss



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 17 RA 1CT/8

