



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	PGJX28 [PGJX28]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	750 h
Systembeschreibung	MiniFastFit
Lichttechnische Daten	
Farbcode	1
Lichtstrom (Nom)	53400 lm
Farbkoordinate X (Nom)	328
Farbkoordinate Y (Nom)	335
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	76,3 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	73
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Lampenstrom (Nom)	10,2 A

Zündspannung (min.)	198 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	PGJX28
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	500 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829169663600
Bestell-Produktname	MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718291696636
Bestellcode	69663600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Material-Nr. (12NC)	928197405115
Nettogewicht (Einzelteil)	0,052 kg

Abmessungsskizzen



MSR GOLD 700/1 MiniFastFit

Product

MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4

