



HORTI

MASTER GreenPower Plus 750W EL UNP/50

Hogedruknaatriumlamp met heldere buitenballon en optimale opbrengst en behoud van groeilicht

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	K12X30S [K12x30s]
Gebruiksstand	P [Parallel or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Systeembeschrijving	Elektronisch
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Fotosynthetische fotonstroom (PPF)	1500 µmol/s
PPF-behoud 4.000 uur	98 %
PDF Onderhoud 8.000 uur	96 %
PPF-behoud 10000 uur	95 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,535
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,427
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	152 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	30
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	400 V [400]

Power (Rated) (Nom)	750,0 W
Ontsteekvoedingsspanning (nom.)	398 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	5 min
Ontsteektijd (max.)	300 s
Spanning (max.)	210 V
Spanning (min.)	180 V
Spanning (nom.)	195 V
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	10 min
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T40 [T 40 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	35,29 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	1020 kWh

Luminaire design requirements


Lamp temperatuur (max.)	700 °C
-------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871869965471900
Productnaam voor bestelling	MASTER GreenPower Plus 750W EL UNP/50
EAN/UPC - Product	8718699654719

Bestelcode	65471900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
SAP-materiaal	928198205130
Net Weight (Piece)	112,000 g


Maatschets




MASTER GreenPower Plus 750W EL UNP/50

Product	D (max)	Ø	C (max)	A
MASTER GreenPower Plus 750W EL UNP/50	33,5 mm	147 mm	394 mm	325 mm

Fotometrische gegevens



LDPB_SONTHORT_0001-Spectral power distribution B/W



LDPO_SONTHORT_0001-Spectral power distribution Colour

