



MSD Gold™ MiniFastFit

MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

Die MSD Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Sie ist auch in verschiedenen MSR Gold™-Versionen und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	PGJX28 [PGJX28]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	21.000 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	292
Farbkoordinate Y (nom.)	310
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	8600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	70 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	73
Bogenlänge O (Nom.)	5,0 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	300 W
Lampenstrom (Nom.)	3,8 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16
Gesamt-Produktcode	872790091257900
Bestellcode	91257900
Material-Nr. (12NC)	928199805114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900912579
Zähler – Pakete pro Außenkarton	16

MSD Gold™ MiniFastFit

EAN Umverpackung


8727900912586

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16

