

PHILIPS**Lighting**

MSR GOLD

MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	PGJX28	Consommation électrique	700 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Courant lampe (nom.)	10,2 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Commandes et gradation	
Données techniques de l'éclairage			Variation de l'intensité lumineuse
Code couleur	2	Oui	
Flux lumineux (min.)	44.000 lm	Données du produit	
Flux lumineux	47.000 lm	Nom du produit de la commande	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Coordonnée chromatique X	300	Nom de produit complet	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Coordonnée chromatique Y	324	Code EOC	871829122117300
Température de couleur corrélée (nom.)	7200 K	Code de commande	8718291221173
Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W	Code 12NC	928199905115
Indice de rendu de couleur (IRC)	75	Code de commande local	MSR700/2MINIFF
Longueur d'arc O (nom.)	3,8 mm	Quantité par pack	1
			Code EAN – Produit/Boîte
			8718291221173

MSR GOLD


Conditionnement par carton

4

Codes EAN/UPC - Boîte


8718291221180

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	23,2	3,8	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
700/2	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

