

Espectáculo msr MiniFastFit

MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada	
Casquilho	PGJX28		7200 K
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	69 lm/W
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Color rendering index (CRI)	75
		Comprimento de oscilação O (Nom.)	3,8 mm
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	2	Consumo de Energia	700 W
Fluxo luminoso (Mín.)	44.000 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	10,2 A
Fluxo Luminoso	47.000 lm		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	300		
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	324		

Espectáculo msr MiniFastFit

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Nome do produto completo	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Código do produto completo	871829122117300
Código de encomenda	22117300


N.º material (12NC)	928199905115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291221173
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718291221180

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

