

**PHILIPS**

**Lighting**



# Conventionnels Ecoclick

## S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.


### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	22.4 W
Tension (nom.)	220-240 V
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Données du produit	
Nom du produit de la commande	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT
Nom de produit complet	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT

Code EOC	871150069750933
Code de commande	8711500697509
Code 12NC	928390720230
Code de commande local	S2
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500697509
Conditionnement par carton	300
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500697721

## Conventionnels Ecoclick

### Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, avril 14 - Les données sont sujettes à changement