



Ecoclick Starters

S16 70-125W 240V UNP/20X10CT

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Systembeschreibung	Einzelbetrieb

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	70-125 W
Impulsspannung (min.)	900 V
Primärspannung (min.)	170 V
Spannung (Nom)	240 V

Systemeigenschaften	
Kondensator	Ja

Mechanische Kenndaten	
Gehäusefarbe	Weiß


Sockelinformation	2 Pin
-------------------	-------

Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871150090356331
Bestell-Produktname	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT
EAN/UPC - Produkt	8711500903563
Bestellcode	90356331
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	200
Material-Nr. (12NC)	928390930371
Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g

Hinweise

Ecoclick Starters

Abmessungsskizzen



S16 70-125W SIN 240V WH

Product	C (max)	E (max)
S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	40,3 mm	21,5 mm

