



Arrancadores para fluorescência

S16 70-125W 240V UNP/20X10CT

Range of premium-quality glow switch starters for igniting fluorescent lamps with electromagnetic ballast.

Dados do produto

| Funcionamento e características elétricas | |
|---|----------|
| Consumo de Energia | 125 70 W |
| Tensão (Nom.) | 240 V |
| Tensão (Nom.) | 240 V |


| Características mecânicas e compartimento | |
|---|--------|
| Cor do compartimento | Branco |

| Dados do produto | |
|------------------------------|------------------------------|
| Nome do produto da encomenda | S16 70-125W 240V UNP/20X10CT |

| | |
|---|------------------------------|
| Nome do produto completo | S16 70-125W 240V UNP/20X10CT |
| Código do produto completo | 871150090356331 |
| Código de encomenda | 90356331 |
| N.º material (12NC) | 928390930371 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8711500903563 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 200 |
| EAN/UPC – Caso | 8711500903587 |

Arrancadores para fluorescência

Desenho dimensional



| Product | C (max) | E (max) |
|------------------------------|---------|---------|
| S16 70-125W 240V UNP/20X10CT | 40,3 mm | 21,5 mm |

