



Starters for tanning lamps

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

Mises en garde et sécurité

- Composants ignifuges
- Conteneur résistant aux UV


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	115 140 W
Tension (nom.)	220-240 V
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Noir
Données du produit	
Nom du produit de la commande	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT
Nom de produit complet	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Code EOC	871150090379226
Code de commande	8711500903792
Code 12NC	928391630303
Code de commande local	S12
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500903792
Conditionnement par carton	500
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500903815

Starters for tanning lamps

Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

