



Arrançadores para bronzeamento

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Gama de arrançadores de excelente qualidade para ignição de lâmpadas fluorescentes que funcionam com balastros electromagnéticos

Avisos e Segurança

- Componentes anti-inflamáveis
- Invólucro resistente aos UV


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	115 140 W
Tensão (Nom.)	220-240 V
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Preto
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT
Nome do produto completo	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Código do produto completo	871150090379226
Código de encomenda	90379226
N.º material (12NC)	928391630303
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500903792
Numerador – Embalagens por caixa exterior	500
EAN/UPC - Caso	8711500903815

Arrancadores para bronzamento

Desenho dimensional



Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

