



Starters für Bräunungslampen

BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT

Unsere Qualitäts-Starters wurden speziell für Bräunungslampen mit elektromagnetischem Vorschaltgerät entwickelt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Systembeschreibung	Einzelbetrieb

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	25 100 W
Impulsspannung (min.)	800 V
Primärspannung (min.)	140 V
Spannung (Nom)	220-240 V

Systemeigenschaften	
Kondensator	Ja

Mechanische Kenndaten	
Gehäusefarbe	Schwarz

Sockelinformation	2 Pin
-------------------	-------

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150090370926
Bestell-Produktname	BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25
EAN/UPC - Produkt	8711500903709
Bestellcode	90370926
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	500
Material-Nr. (12NC)	928391830303
Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g

Starters für Bräunungslampen

Abmessungsskizzen

F

Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	40,3 mm	21,5 mm

BodyTone St 25-100W SIN 220-240V BK

