



Tắc te

S10-P 4-65W SIN 220-240V BL 20X25 APR


Dòng sản phẩm tắc te sáng xanh để kích sáng bóng đèn huỳnh quang bằng chấn lưu điện tử. Kích đèn 2 chân chấn lưu điện tử trong hộp nhựa (polycarbonate chống cháy) và tụ điện triết nhiễu vô tuyến

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	4 65 W
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Lam
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	S10-P 4-65W SIN 220-240V BL 20X25 APR
Tên sản phẩm đầy đủ	S10-P 4-65W SIN 220-240V BL 20X25 APR

Mã sản phẩm đầy đủ	871150069755426
Mã đơn hàng	928392110102
Số vật liệu (12NC)	928392110102
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500697554
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	500
EAN/UPC - Vỏ	8711500697578

Bản vẽ kích thước



Product	C (max)	E (max)
S10-P 4-65W SIN 220-240V BL 20X25 APR	40,3 mm	21,5 mm