



Green Starter sytyttimet

S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10

Valikoima hehkusytyttimiä loistelamppuille. 2-piikkinen sytytin muovikanisterissa (palamista hidastavaa polykarbonaattia) radiohäiriön häiriönvaimennuskondensaattorilla.


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	4 65 W
Jännite (nim.)	220-240 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10
Koko tuotenimi	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10
Full EOC	87115006983225

Paikallisen koodin kuvaus	4025122
Tilauskoodi	69832225
Tuotekoodi (12NC)	928392210186
Paikallinen koodi	4025122
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500698322
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500698339

Green Starter sytyttimet

Mittapiirros



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10	40,3 mm	21,5 mm

