



Ecoclick sytyttimet

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT


Luotettavat perussytyttimet TL-D - ja TL5-loistelampuille sekä PL-L - pistokantaloistelampuille. Käyttö perinteisen kuristimen kanssa.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	4 65 W
Jännite (nim.)	220-240 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT
Koko tuotenimi	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT
Full EOC	871150069769126

Paikallisen koodin kuvaus	4025102
Tilauskoodi	69769126
Tuotekoodi (12NC)	928392220202
Paikallinen koodi	4025102
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500697691
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	500
EAN/UPC – laatikko	8711500698407

Mittapiirros



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm