Arrancadores para fluorescência

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT

Range of premium-quality glow switch starters for igniting fluorescent lamps with electromagnetic ballast.

Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	4 65 W
Tensão (Nom.)	220-240 V

Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Branco

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/ 20X25CT
Nome do produto completo	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/ 20X25CT

Código do produto completo	871150069769126
Código de encomenda	69769126
N.º material (12NC)	928392220202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500697691
Numerador – Embalagens por caixa exterior	500
EAN/UPC - Caso	8711500698407

Arrancadores para fluorescência

Desenho dimensional



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.