# Conventionnels Ecoclick

## S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Consommation électrique** | 4 65 W |
| **Tension (nom.)** | 220-240 V |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Couleur du corps** | Blanc |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000 |
| **Nom de produit complet** | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000 |

| | |
|---|---|
| **Code EOC** | 871150069769128 |
| **Code de commande** | 8711500697691 |
| **Code 12NC** | 928392220229 |
| **Code de commande local** | S10IND |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500697691 |
| **Conditionnement par carton** | 1.000 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500697707 |

# Conventionnels Ecoclick

## Schéma dimensionnel




| Product | C (max) | E (max) |
|---|---|---|
| S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000 | 40,3 mm | 21,5 mm |

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.