



Ecoclick Starters

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT

Řada velice kvalitních startérů pro kompaktní zářivky pracující s elektromagnetickým předřadníkem.


Údaje o produktu

General Information	
Popis systému	Jednoduché
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	4-65 W
Impulsní napětí (min.)	900 V
Napětí bez opětovného zapnutí (min.)	140 V
Napětí (jmen.)	220-240 V
System characteristics	
Kondenzátor	Ano
Mechanical and Housing	
Barva těla	White

Informace na patiči	2P [2 kolíky]
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150069769133
Objednací název produktu	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT
EAN/UPC – výrobek	8711500697691
Objednací kód	69769133
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	300
Materiál č. (12NC)	928392220230
Celková hmotnost (kus)	7,000 g

Ecoclick Starters

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR

