



Conventionnels Ecoclick

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	mono

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4-65 W
Tension d'impulsion (min.)	900 V
Tension sans réenclenchement (min.)	140 V
Tension (nom.)	220-240 V

Caractéristiques systèmes	
Condensateur	oui

Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Blanc

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----

Données logistiques	
Code de produit complet	871150069769133
Désignation Produit	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT
Code barre produit (EAN)	8711500697691
Code de commande	69769133
Local Code	S10
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	300
Code industriel (12NC)	928392220230
Poids net (pièce)	7,000 g

Conventionnels Ecoclick

Schéma dimensionnel



S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR

Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

